

静電気試験器 修理対応状況と後継器のご案内

お客さまに長年にわたりご使用いただいております静電気試験器は、現在、モデルを一新して販売をさせていただいております。弊社では、製品の修理メンテナンスについては、製品保証規定により納入後満8年、および販売終了後満5年をもちまして修理対応を終了させていただいており、以降は修理辞退品としてお断りさせていただく場合がございます。下記に、静電気試験器および放電ガンの修理対応状況、および後継器をご案内させていただきます。

【修理対応状況、および予定時期:静電気試験器本体】※1 ※2

モデル名	販売状況	修理対応状況
ESS-630 series	1989年終了	終了
ESS-200AX	1999年終了	
ESS-100L	1997年終了	
ESS-100LA	2000年終了	
ESS-2000 / 2002	2009年終了	
ESS-2001	2002年終了	
ESS-2000AX	2013年終了	
ESS-2002EX	2011年終了	
ESS-S3011 / B3011	2016年終了	
ESS-S3011A(現行モデル)	販売中	対応中 ※2
ESS-B3011A(現行モデル)		

※1 修理対応状況は2022年9月時点での情報です。

※2 定額修理対象製品です。

【修理対応状況、および予定時期:放電ガン】※1 ※2

モデル名	販売状況	修理対応状況
TC-815C	1995年終了	終了
TC-815D	2000年終了	
TC-815D(F)	1999年終了	
TC-815ISO	2009年終了	
TC-815P	2004年終了	
TC-815R / 815-330/2K	2014年終了	
TC-815RE2 / 815S	2015年終了	
GT-30R	2016年終了	
GT-30R2K / 30R330 / 30R3302K	2016年終了	
GT-30RA(現行モデル)	販売中	対応中 ※2
GT-30R3302KA(現行モデル)		

※1 修理対応状況は2022年9月時点での情報です。

※2 定額修理対象製品です。

【静電気試験器Ed.1校正終了のお知らせ】

静電気試験器IEC 61000-4-2 Ed.1及びISO 10605 Ed.1の両規格は、2008年にEd.2に改訂されております。測定に使用する標準器の老朽化が進んでおり、また対象モデルのサービスサポートも終了している状況から、引き続き良好なサービス継続が困難な状況です。よって、2022年12月末日をもちまして、IEC 61000-4-2 Ed.1及びISO 10605 Ed.1の校正受付を終了いたします。



ESS-630A



ESS-200AX



ESS-100L



ESS-2000



ESS-2001 / 2002



ESS-2000AX / 2002EX

修理対応が終了している静電気試験器および放電ガンをお持ちのお客さまは、後継器(現行機種)への買換えのご検討をお願いします。

後継器(現行機種)については次ページをご覧ください。

後継器（現行機種）のご案内

静電気試験器

ESS-S3011A & GT-30RA

試験の開始から終了までをトータルサポートするスマートESD！


- より確実な試験の実施を考慮した『3つのプリチェック機能』
- 装着ミスへらす『CRユニット&放電カップ自動認識機能』
- 長時間試験をもっとラクに！『業界最軽量級の放電ガン』（当社調べ）



CRユニットの装着ミスをへらす
『CR定数表示機能』を搭載




放電カップはIEC対応？ ISO対応？ 充電コンデンサ、放電抵抗の値は？



本体画面に表示！ ※ 表示のパターンには制限があります。


より確実な試験を実現『3つのプリチェック機能』を搭載



- ① 放電ガンをガンホルダーへセットします
- ② 試験器本体の【START】キーを押します



- ③ 放電ガンをプリチェック端子【PRE CHECK】へ接触させ、ガントリガを引きます



プリチェック完了！
NGの場合は“FAILED”メッセージを表示します

〔チェック 1〕 高圧電源出力チェック：設定値との誤差を確認します。
〔チェック 2〕 絶縁不良チェック：絶縁耐圧の不良を確認します。
付属のガンホルダーに放電ガンを置くと高圧電源の出力チェックおよび絶縁不良のチェックを確認することができます。

〔チェック 3〕 放電リレー動作チェック：リレーの消耗を確認します。
放電ガンをチェック端子に接触させ放電をする事で放電リレーの消耗を確認することができます。

放電ガンが軽く、より使いやすくなりました
重心バランスの改善と 20% 超の軽量化を実現
軽くて持ちやすい放電ガンです



軽くて・柔かい！
高圧ケーブルとグラウンドリターンケーブル



CRユニットがワンタッチで交換できます。



放電カップが簡単に交換できます。

静電気試験器

ESS-B3011A & GT-30RA

より手軽に試験できるベーシックモデル

- より確実な試験の実施を考慮した『高圧電源出力チェック機能』
- 装着ミスをへらす『CR定数チェック（表示なし）』
- 長時間試験をもっとラクに！『業界最軽量級の放電ガン』（当社調べ）



※ 掲載している商品の仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。

NoiseKen 株式会社ノイズ研究所

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田1-4-4

ホームページアドレス <http://www.noiseken.co.jp>

- 東日本営業課
- 名古屋営業所
- 大阪営業所
- カスタマーサービスセンター

TEL: 042-712-2031 Mail: syutoken@noiseken.com
TEL: 052-704-0051 Mail: nagoya@noiseken.com
TEL: 06-6380-0891 Mail: osaka@noiseken.com
TEL: 042-712-2021 Mail: csc@noiseken.com

代理店



株式会社 服部

ISO 14001 認証取得
URL: <https://www.hattori-kobe.co.jp>

本社：〒657-0038 神戸市灘区深田町2-5-9 TEL: 078-842-0124 (代)
尼崎営業所：〒660-0052 尼崎市七松町3-3-8 TEL: 06-6430-2201 (代)
六甲営業所：〒657-0038 神戸市灘区深田町2-5-9 TEL: 078-842-0181 (代)
西神営業所：〒651-2117 神戸市西区北別府5-2-4-8 TEL: 078-975-3660 (代)
加古川営業所：〒675-0122 加古川市別府町別府8-2-7-1 TEL: 079-435-1136 (代)
姫路営業所：〒670-0965 姫路市東延末2-1-1-7 TEL: 079-288-4844 (代)
三宮事務所：〒650-0021 神戸市中央区三宮町3-1-8 TEL: 078-391-5501 (代)